

| | | | | |
|--|-----------|----|------|--|
| Przeznaczenie produktu | | | | Łącznik krzywkowy w obudowie GX16 |
| Seria produktu | | | | GX16 |
| Charakterystyka ogólna | | | | |
| Schemat przełączenia | | | | 123 - Wielopozycyjny 0-1-2, 2 połowy |
| N° of elements | | | | 2 |
| Rodzaj montażu | | | | P - wersja w obudowie z tworzywa sztucznego z czarnym pokrętle |
| Właściwości styków | | | | |
| Znamionowe napięcie izolacji U_i | IEC/EN | V | 690 | |
| | UL/CSA | V | 600 | |
| Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} | | kV | 6 | |
| Prąd cieplny umowny I_{th} | IEC/EN | A | 16 | |
| | UL/CSA | A | 12 | |
| Znamionowe napięcie robocze | | V | 440 | |
| Znamionowe napięcie udarowe | | kV | 4 | |
| Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej I_n | 10 kA | A | 16 | |
| | 15 kA | A | 16 | |
| | 25 kA | A | 16 | |
| Prąd udarowy wytrzymywany I_{cw} | 1 s | kA | 250 | |
| Przewodność | | | | 10/5 mA/V |
| Prąd roboczy I_e IEC/EN | | | | |
| AC1/AC21A | | A | 16 | |
| AC15 | 110 V | A | 10 | |
| | 220/230 V | A | 8 | |
| | 380/400 V | A | 4 | |
| | 660/690 V | A | 1.5 | |
| Znamionowa moc robocza w AC | | | | |
| Trójfazowy AC-3 | 220/230 V | kW | 3.5 | |
| | 380/440 V | kW | 4.5 | |
| | 500/690 V | kW | 5.5 | |
| Jednofazowy AC-3 | 110 V | kW | 0.55 | |
| | 220/230 V | kW | 1.5 | |
| | 380/440 V | kW | 2.2 | |
| Trójfazowy AC23A | 220/230 V | kW | 3.7 | |
| | 380/440 V | kW | 6.5 | |
| | 500/690 V | kW | 7.5 | |
| Jednofazowy AC23A | | | | |

| | | | |
|--|-----------|-----------------|-------------------|
| | 110 V | kW | 0.75 |
| | 220/230 V | kW | 1.8 |
| | 380/440 V | kW | 3 |
| <hr/> | | | |
| Znamionowy prąd roboczy w DC | | | |
| DC21A | 48 V | A | 16 |
| | 60 V | A | 16 |
| | 110 V | A | 4 |
| | 220 V | A | 0.6 |
| | 440 V | A | 0.25 |
| <hr/> | | | |
| DC23A (poła szeregowo) | 24 V | A | 16 (1) |
| | 48 V | A | 16 (2) |
| | 60 V | A | 16 (3) |
| | 110 V | A | 10 (3) |
| | 220 V | A | 7 (4) |
| <hr/> | | | |
| DC13 | 24 V | A | 16 |
| | 48 V | A | 14 |
| | 60 V | A | 10 |
| | 110 V | A | 1 |
| | 220 V | A | 0.4 |
| | 440 V | A | 0.15 |
| <hr/> | | | |
| Rozproszenie mocy | | W | 0.6 |
| Właściwości mechaniczne | | | |
| Zacisk śrubowy | | | 3M |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. | | Nm | 0.5 |
| <hr/> | | | |
| Rozmiar przewodu | | | |
| AWG - Przewód sztywny | min. | AWG | 20 |
| | maks. | AWG | 12 |
| <hr/> | | | |
| AWG - Przewód elastyczny | min. | AWG | 20 |
| | maks. | AWG | 12 |
| <hr/> | | | |
| Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny | min. | mm ² | 0.5 |
| | maks. | mm ² | 2.5 |
| <hr/> | | | |
| Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny | min. | mm ² | 0.5 |
| | maks. | mm ² | 2.5 |
| <hr/> | | | |
| Trwałość mechaniczna | | cycles | 1X10 ⁶ |
| Dane techniczne UL | | | |
| Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL) | | | |
| dla trójfazowego silnika | 120 V | HP | 1.5 |
| | 240 V | HP | 3 |
| | 480 V | HP | 5 |
| | 600 V | HP | 5 |
| <hr/> | | | |
| dla jednofazowego silnika | 120 V | HP | 0.75 |
| | 240 V | HP | 1 |

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +55

Temperatura składowania


min. °C -40
maks. °C +70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65


Stopień ochrony IP zacisków IP20

Wymiary



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|------|------|-------|--------|------|
| GX16 | 90x90 | 1-2 | 3-5 | 90 | 90 | 79 | 79 | 4.5 | 25 | 19 | 30 | 71.3 | 98.3 | 4xPG16 | IP65 |
| GX20 | | 1-2 | 3-5 | | | | | | | | | | | | |
| GX16 | 110x110 | 1-3 | 4-7 | 110 | 110 | 98.4 | 83 | 4.5 | 32 | 21 | 39.5 | 85.5 | 119.5 | 4xPG21 | IP65 |
| GX20 | | 1-3 | 4-7 | | | | | | | | | | | | |
| GX32 | | 1-2 | 3-4 | | | | | | | | | | | | |
| GX40 | | 1-2 | 3-4 | | | | | | | | | | | | |

Schemat połączeń elektrycznych



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| 0 | | | | | |
| 1 | X | | X | X | |
| 2 | | X | X | X | |

107
123
135

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

IEC/EN/BS 61058-1

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -
Przełącznik,
kompletny