

Przeznaczenie produktu				Łącznik krzywkowy w obudowie GN200
Seria produktu				GN200
Charakterystyka ogólna				
Schemat przełączenia				84 - Wielopozycyjny, 1-2-3-4-5, 1 polowy
N° of elements				3
Rodzaj montażu				L - wersja w metalowej obudowie z czarnym pokrętle
Właściwości styków				
Znamionowe napięcie izolacji U_i	IEC/EN	V	690	
	UL/CSA	V	600	
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}		kV	8	
Prąd cieplny umowny I_{th}	IEC/EN	A	200	
	UL/CSA	A	200	
Znamionowe napięcie robocze		V	690	
Znamionowe napięcie udarowe		kV	6	
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej I_n	10 kA	A	200	
	15 kA	A	200	
Prąd udarowy wytrzymywany I_{cw}		1 s	kA	3300
Prąd roboczy I_e IEC/EN			A	200
AC1/AC21A				
Znamionowa moc robocza w AC				
Trójfazowy AC-3	220/230 V	kW		27.5
	380/440 V	kW		47
Znamionowy prąd roboczy w DC				
DC21A	48 V	A		200
	60 V	A		200
	110 V	A		35
	220 V	A		2.5
	440 V	A		0.9
Rozproszenie mocy			W	26
Właściwości mechaniczne				
Zacisk śrubowy				M10
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.				Nm 10
Rozmiar przewodu				
AWG - Przewód sztywny	maks.	AWG		1X3
AWG - Przewód elastyczny	maks.	AWG		0
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny				

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny	maks.	mm ²	1X95
---	-------	-----------------	------

Trwałość mechaniczna

maks.	mm ²	1X95
	cycles	2X10 ⁵

Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)
dla trójfazowego silnika

120 V	HP	30
240 V	HP	50
480 V	HP	100
600 V	HP	75

dla jednofazowego silnika

120 V	HP	15
240 V	HP	30

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP54

Stopień ochrony IP zacisków


IP00

Wymiary



Series	Enclosure size	Number of elements		Dimensions									Protection degree
		L	L1	L	L1	B	B1	C	C1	D	G	P	
GN200	250x316	1 - 3	4 - 6	162	252	250	316	270	200	9	4.5	98	IP54
GN315		1 - 3	4 - 6	162	252	250	316	270	200	9	4.5	98	IP54

Schemat połączeń elektrycznych



1	X				
2			X		
3					X
4		X			
5				X	

84

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -
Przełącznik,
kompletny