


| | | | | |
|--|---|----|------|--|
| Denumirea produsului | | | | Comutatoare cu came rotative |
| Denumirea tipului de produs | | | | 7GN125 |
| Caracteristici generale | | | | |
| Diagrama de comutare | | | | 123 - Multi pas 0- 1-2 2 poli |
| Nr de elemente | | | | 2 |
| Forma de montare | | | | O - Montare spate cu maner negru |
| Caracteristicile contactului | | | | |
| Tensiunea nominală de izolație Ui | Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN | V | 690 | |
| | Tensiune nominală de izolație Ui UL/CSA | V | 600 | |
| Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp | | kV | 6 | |
| Curent termic convențional de aer liber Ith | IEC/EN | A | 125 | |
| | UL/CSA | A | 130 | |
| Tensiune nominală de funcționare | | V | 690 | |
| Tensiune nominală de impuls operațională | | kV | 6 | |
| Dimensiunea maximă a siguranței pentru protecția la scurtcircuit In (gG) | 10kA | A | 125 | |
| | 15kA | A | 100 | |
| | 25kA | A | 100 | |
| | 50kA | A | 100 | |
| | 63kA | A | 100 | |
| Curent de scurtă durată nominal Icw | 1s | kA | 2100 | |
| Conductivitate | | | | 10/5 mA/V |
| Curentul de funcționare la IEC/EN | AC1/AC21A | | | |
| | | | | A 125 |
| | AC15 | | | |
| | 110V | A | 40 | |
| | 220/230V | A | 28 | |
| | 380/400V | A | 15 | |
| | 660/690V | A | 5 | |
| Putere nominală de funcționare în AC | AC-3 trifazat | | | |
| | 220/230V | kW | 18.5 | |
| | 380/440V | kW | 37 | |
| | 500/690V | kW | 33 | |
| | AC-3 monofazat | | | |
| | 110V | kW | 5 | |
| | 220/230V | kW | 11 | |
| | 380/440V | kW | 15 | |
| | AC23A trifazat | | | |
| | 220/230V | kW | 30 | |
| | 380/440V | kW | 45 | |
| | 500/690V | kW | 37 | |
| | AC23A monofazat | | | |
| | 110V | kW | 5 | |
| | 220/230V | kW | 11 | |

| | 380/440V | kW | 15 |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| Curentul nominal de funcționare în DC | | | |
| DC21A | 48V | A | 125 |
| | 60V | A | 80 |
| | 110V | A | 10 |
| | 220V | A | 1.2 |
| DC23A (poli în serie) | 24V | A | 125 (1) |
| | 48V | A | 125 (2) |
| | 60V | A | 125 (3) |
| | 110V | A | 50 (3) |
| | 220V | A | 20 (4) |
| DC13 | 24V | A | 125 |
| | 48V | A | 100 |
| | 60V | A | 50 |
| | 110V | A | 4 |
| Disiparea puterii | | W | 6.3 |
| Caracteristici mecanice | | | |
| Terminale Borne șurub | | | M2X5 |
| Cuplu de strângere pentru terminale max | | Nm | 2 |
| Dimensiunea conductorului | | | |
| AWG - Cablu rigid | min | AWG | 14 |
| | max | AWG | 1/0 |
| AWG - Cablu flexibil | min | AWG | 14 |
| | max | AWG | 1/0 |
| Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu flexibil | min | mm ² | 2.5 |
| | max | mm ² | 50 |
| Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu rigid | min | mm ² | 2.5 |
| | max | mm ² | 50 |
| Durata de viața mecanică | | cycles | 1X10 ⁶ |
| Date tehnice UL | | | |
| Puterea motorului pentru control direct on-line pentru motor trifazat | 120V | HP | 15 |
| | 240V | HP | 25 |
| | 480V | HP | 50 |
| | 600V | HP | 40 |
| pentru motor monofazat | 120V | HP | 5 |
| | 240V | HP | 15 |
| Condiții ambientale | | | |
| Temperatura | | | |
| Temperatura de Operare | min | °C | -25 |
| | max | °C | +55 |
| Temperatura de depozitare | min | °C | -40 |
| | max | °C | +70 |

Rezistență și protecție


| | |
|-------------------|------|
| Grad IP frontal | IP40 |
| Grad IP terminale | IP00 |

Dimensiuni



| Series | Dimensions | | | | | | | | L Number of elements | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|----|-----|------|-----|----|----|----------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | □A | C | ØD | ØD2 | E | H | □K | □N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7GN12 | 48 | 39.5 | 39 | 5 | 26.5 | 5 | 36 | 6 | 38.1 | 47.8 | 57.5 | 67.2 | 76.9 | 86.6 | 96.3 | 106 | 115.7 | 125.4 | 135.1 | 144.8 |
| 7GN20 | 48 | 39.5 | 39 | 5 | 26.5 | 5 | 36 | 6 | 38.1 | 47.8 | 57.5 | 67.2 | 76.9 | 86.6 | 96.3 | 106 | 115.7 | 125.4 | 135.1 | 144.8 |
| 7GN25 | 48 | 39.5 | 43 | 5 | 26.5 | 5 | 36 | 6 | 42.5 | 56.1 | 69.7 | 83.3 | 96.9 | 110.5 | 124.1 | 137.7 | 151.3 | 164.9 | 178.5 | 192.1 |
| 7GN32 | 65 | 53 | 58 | 5 | 34.5 | 5.5 | 48 | 7 | 48.5 | 63.6 | 78.7 | 93.8 | 108.9 | 124 | 139.1 | 154.2 | 169.3 | 184.4 | 199.5 | 214.6 |
| 7GN40 | 65 | 53 | 58 | 5 | 34.5 | 5.5 | 48 | 7 | 48.5 | 63.6 | 78.7 | 93.8 | 108.9 | 124 | 139.1 | 154.2 | 169.3 | 184.4 | 199.5 | 214.6 |
| 7GN63 | 65 | 53 | 62 | 6 | 34.5 | 7.5 | 68 | 7 | 53.3 | 71.4 | 89.5 | 107.6 | 125.7 | 143.8 | 161.9 | 180 | 198.1 | 216.2 | 234.3 | 252.4 |
| 7GN125 | 90 | 70.5 | 86 | 6 | 41.4 | 7.5 | 68 | 9 | 74.8 | 103.9 | 133 | 162.1 | 191.2 | 220.3 | 249.4 | 278.5 | 307.6 | 336.7 | 365.8 | 394.9 |

Diagrame de cablare



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 0 | | | | | | | |
| 1 | X | | X | | | X | |
| 2 | | X | | X | | X | X |

107
123
135

Certificari si conformitate

Conformitate

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-3
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL60947-4-1

Certificate

- EAC
- UL

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selector complet