

Denumirea produsului	Comutatoare cu came rotative		
Denumirea tipului de produs	7GN40		
Caracteristici generale			
Diagrama de comutare	53 - Comutator 3 poli - Motor cu 2 viteze care porneste cu infasurari separate		
Nr de elemente	3		
Forma de montare	O98 - Montare spate cu maner rosu/galben lacatabil in 0, cuplaj usi si capace de protectie		
Caracteristicile contactului			
Tensiunea nominală de izolație Ui	Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690
	Tensiune nominală de izolație Ui UL/CSA	V	600
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp		kV	6
Curent termic convențional de aer liber Ith	IEC/EN	A	40
	UL/CSA	A	50
Tensiune nominală de funcționare		V	480
Tensiune nominală de impuls operațională		kV	4
Dimensiunea maximă a siguranței pentru protecția la scurtcircuit In (gG)	10kA	A	40
	15kA	A	40
	25kA	A	40
	50kA	A	40
	63kA	A	40
Curent de scurtă durată nominal Icw	1s	kA	1000
Conductivitate			10/5 mA/V
Curentul de funcționare la IEC/EN			
AC1/AC21A		A	40
AC15	110V	A	25
	220/230V	A	22
	380/400V	A	12
	660/690V	A	2
Putere nominală de funcționare în AC			
AC-3 trifazat	220/230V	kW	8
	380/440V	kW	15
	500/690V	kW	15
AC-3 monofazat	110V	kW	3
	220/230V	kW	6.5
	380/440V	kW	8

AC23A trifazat	220/230V	kW	8
	380/440V	kW	18.5
	500/690V	kW	22

AC23A monofazat	110V	kW	3
	220/230V	kW	6
	380/440V	kW	11

Curentul nominal de funcționare în DC

DC21A	48V	A	40
	60V	A	40
	110V	A	6
	220V	A	0.9

DC23A (poli în serie)	24V	A	40 (1)
	48V	A	40 (2)
	60V	A	40 (3)
	110V	A	20 (3)
	220V	A	12 (4)

DC13	24V	A	40
	48V	A	32
	60V	A	16
	110V	A	3

Disiparea puterii		W	2.0
-------------------	--	---	-----

Caracteristici mecanice

Terminale Borne șurub			M4
-----------------------	--	--	----

Cuplu de strângere pentru terminale max		Nm	1.2
---	--	----	-----

Dimensiunea conductorului

AWG - Cablu rigid	min	AWG	16
	max	AWG	8

AWG - Cablu flexibil	min	AWG	16
	max	AWG	10

Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu flexibil	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	6

Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu rigid	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	10

Durata de viata mecanica		cycles	5x10 ⁶
--------------------------	--	--------	-------------------

Date tehnice UL

Puterea motorului pentru control direct on-line pentru motor trifazat	120V	HP	5
	240V	HP	10
	480V	HP	20
	600V	HP	20

pentru motor monofazat	120V	HP	2
	240V	HP	5

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+70

Rezistență și protecție

Grad IP frontal

IP40

Grad IP terminale

IP00

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selector complet