

Denumirea produsului				Comutatoare cu came rotative
Denumirea tipului de produs				GN200
Caracteristici generale				
Diagrama de comutare				53 - Comutator 3 poli - Motor cu 2 viteze care porneste cu infasurari separate
Nr de elemente				3
Forma de montare				U - Versiune cu montare frontală cu mâner negru
Caracteristicile contactului				
Tensiunea nominală de izolație Ui	Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690	
	Tensiune nominală de izolație Ui UL/CSA	V	600	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp		kV	8	
Curent termic convențional de aer liber Ith			IEC/EN	A 200
			UL/CSA	A 200
Tensiune nominală de funcționare		V	690	
Tensiune nominală de impuls operațională		kV	6	
Dimensiunea maximă a siguranței pentru protecția la scurtcircuit In (gG)			10kA	A 200
			15kA	A 200
Curent de scurtă durată nominal Icw			1s	kA 3300
Curentul de funcționare Ie IEC/EN AC1/AC21A				A 200
Putere nominală de funcționare în AC AC-3 trifazat			220/230V	kW 27.5
			380/440V	kW 47
Curentul nominal de funcționare în DC DC21A			48V	A 200
			60V	A 200
			110V	A 35
			220V	A 2.5
			440V	A 0.9
Disiparea puterii				W 26
Caracteristici mecanice				
Terminale Borne șurub				M10
Cuplu de strângere pentru terminale max				Nm 10
Dimensiunea conductorului				
AWG - Cablu rigid			max	AWG 1X3
AWG - Cablu flexibil			max	AWG 0
Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu flexibil			max	mm ² 1X95

Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu rigid

max mm² 1X95

Durata de viata mecanica

cycles 2X10⁵

Date tehnice UL

Puterea motorului pentru control direct on-line
pentru motor trifazat

120V	HP	30
240V	HP	50
480V	HP	100
600V	HP	75

pentru motor monofazat

120V	HP	15
240V	HP	30

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+70

Rezistență și protecție


Grad IP frontal

IP40

Grad IP terminale

IP00


Dimensiuni



Series	Dimensions										L Number of elements ①												
	□A	C	ØD	ØD1	ØD2	E	I	□K	□N	P	ØT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GN200	132	104	120	16	5.3	56	20	104	10	140	10.5	77	107	136	166	196	226	284	314	343	373	402	432
GN315	132	104	120	16	5.3	56	20	104	10	145	10.5	77	107	136	166	196	226	284	314	343	373	402	432

① For devices with 6 or more elements please consult Technical support, see contact details on inside front cover.

Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-3
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL60947-4-1

Certificate

UR

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selector complet