

Denumirea produsului	Comutatoare cu came rotative			
Denumirea tipului de produs	7GN40			
Caracteristici generale				
Diagrama de comutare	06 - Comutator ON/OFF 2 poli			
Nr de elemente	1			
Forma de montare	O88 - Montare spate cu maner rosu/galben lacatabil in 0, cuplaj usi si capace de protectie			
Caracteristicile contactului				
Tensiunea nominală de izolație Ui	Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690	
	Tensiune nominală de izolație Ui UL/CSA	V	600	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp		kV	6	
Curent termic convențional de aer liber Ith	IEC/EN	A	40	
	UL/CSA	A	50	
Tensiune nominală de funcționare		V	480	
Tensiune nominală de impuls operațională		kV	4	
Dimensiunea maximă a siguranței pentru protecția la scurtcircuit In (gG)	10kA	A	40	
	15kA	A	40	
	25kA	A	40	
	50kA	A	40	
	63kA	A	40	
Curent de scurtă durată nominal Icw	1s	kA	1000	
			10/5 mA/V	
Conductivitate			10/5 mA/V	
Curentul de funcționare la IEC/EN	AC1/AC21A	A	40	
AC15	110V	A	25	
	220/230V	A	22	
	380/400V	A	12	
	660/690V	A	2	
Putere nominală de funcționare în AC	AC-3 trifazat	220/230V	kW	8
		380/440V	kW	15
		500/690V	kW	15
	AC-3 monofazat	110V	kW	3
		220/230V	kW	6.5
		380/440V	kW	8
	AC23A trifazat	220/230V	kW	8
		380/440V	kW	18.5
		500/690V	kW	22

AC23A monofazat

110V	kW	3
220/230V	kW	6
380/440V	kW	11

Curentul nominal de funcționare în DC
DC21A

48V	A	40
60V	A	40
110V	A	6
220V	A	0.9

DC23A (poli în serie)

24V	A	40 (1)
48V	A	40 (2)
60V	A	40 (3)
110V	A	20 (3)
220V	A	12 (4)

DC13

24V	A	40
48V	A	32
60V	A	16
110V	A	3

Disiparea puterii

W	2.0
---	-----

Caracteristici mecanice
Terminale Borne șurub

M4

Cuplu de strângere pentru terminale max

Nm	1.2
----	-----

Dimensiunea conductorului
AWG - Cablu rigid

min	AWG	16
max	AWG	8

AWG - Cablu flexibil

min	AWG	16
max	AWG	10

Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu flexibil

min	mm ²	1.5
max	mm ²	6

Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu rigid

min	mm ²	1.5
max	mm ²	10

Durata de viata mecanica

cycles	5x10 ⁶
--------	-------------------

Date tehnice UL
Puterea motorului pentru control direct on-line
pentru motor trifazat

120V	HP	5
240V	HP	10
480V	HP	20
600V	HP	20

pentru motor monofazat

120V	HP	2
240V	HP	5

Conditii ambientale
Temperatura
Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+55


Temperatura de depozitare

min °C -40
max °C +70

Rezistență și protecție


Grad IP frontal IP40
Grad IP terminale IP00

Dimensiuni



Series	Dimensions								
	□A	D1	D2	E	G	□K	S	P	L
7GN12	65	12	5	34.2	5	36	45-55	43	51.3
7GN20	65	12	5	34.2	5	36	45-55	43	51.3
7GN25	65	12	5	34.2	5	36	45-55	51	59.6
7GN32	65	14	5	38	6	48	45-55	55	68.7
7GN40	65	14	5	38	6	48	45-55	55	68.7

Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-3
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL60947-4-1

Certificate

- cCSAus
- EAC
- UL

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selector complet

