



| | | | |
|--|---|----|-----------|
| Denumirea produsului | Comutatoare cu came rotative | | |
| Denumirea tipului de produs | GX20 | | |
| Caracteristici generale | | | |
| Diagrama de comutare | 92 - Comutator ON/OFF 4 poli | | |
| Nr de elemente | 2 | | |
| Forma de montare | U47 - Execuție pentru montare frontală cu mâner negru și fixare prin clic pentru orificiu diam.22mm | | |
| Caracteristicile contactului | | | |
| Tensiunea nominală de izolație Ui | Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN | V | 690 |
| | Tensiune nominală de izolație Ui UL/CSA | V | 600 |
| Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp | | kV | 6 |
| Curent termic convențional de aer liber Ith | IEC/EN | A | 20 |
| | UL/CSA | A | 15 |
| Tensiune nominală de funcționare | | V | 440 |
| Tensiune nominală de impuls operațională | | kV | 4 |
| Dimensiunea maximă a siguranței pentru protecția la scurtcircuit In (gG) | 10kA | A | 20 |
| | 15kA | A | 20 |
| | 25kA | A | 20 |
| Curent de scurtă durată nominal Icw | 1s | kA | 250 |
| Conductivitate | | | 10/5 mA/V |
| Curentul de funcționare la IEC/EN | | | |
| AC1/AC21A | | A | 20 |
| AC15 | 110V | A | 10 |
| | 220/230V | A | 8 |
| | 380/400V | A | 6 |
| | 660/690V | A | 1.5 |
| Putere nominală de funcționare în AC | | | |
| AC-3 trifazat | 220/230V | kW | 3.7 |
| | 380/440V | kW | 5.5 |
| | 500/690V | kW | 5.5 |
| AC-3 monofazat | 110V | kW | 0.75 |

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, ON-OFF SWITCH 4 POLES 20A, FOR SNAP ON FRONT MOUNTING WITH BLACK HANDLE FOR HOLE Ø22MM FIXING, FRONT PLATE 48X48MM

| | | | |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| | 220/230V | kW | 1.8 |
| | 380/440V | kW | 3 |
| <hr/> | | | |
| AC23A trifazat | 220/230V | kW | 4 |
| | 380/440V | kW | 7.5 |
| | 500/690V | kW | 7.5 |
| <hr/> | | | |
| AC23A monofazat | 110V | kW | 0.75 |
| | 220/230V | kW | 2.2 |
| | 380/440V | kW | 3.5 |
| <hr/> | | | |
| Curentul nominal de funcționare în DC | | | |
| DC21A | | | |
| | 48V | A | 20 |
| | 60V | A | 20 |
| | 110V | A | 4 |
| | 220V | A | 0.6 |
| | 440V | A | 0.25 |
| <hr/> | | | |
| DC23A (poli în serie) | | | |
| | 24V | A | 20 (1) |
| | 48V | A | 20 (2) |
| | 60V | A | 20 (3) |
| | 110V | A | 10 (3) |
| | 220V | A | 8 (4) |
| <hr/> | | | |
| DC13 | | | |
| | 24V | A | 20 |
| | 48V | A | 16 |
| | 60V | A | 12 |
| | 110V | A | 1 |
| | 220V | A | 0.4 |
| | 440V | A | 0.15 |
| <hr/> | | | |
| Disiparea puterii | | W | 0.6 |
| Caracteristici mecanice | | | |
| Terminale Borne șurub | | | M3 |
| Cuplu de strângere pentru terminale max | | Nm | 0.8 |
| <hr/> | | | |
| Dimensiunea conductorului | | | |
| AWG - Cablu rigid | | | |
| | min | AWG | 20 |
| | max | AWG | 12 |
| <hr/> | | | |
| AWG - Cablu flexibil | | | |
| | min | AWG | 20 |
| | max | AWG | 12 |
| <hr/> | | | |
| Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu flexibil | | | |
| | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 2.5 |
| <hr/> | | | |
| Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu rigid | | | |
| | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 2.5 |
| <hr/> | | | |
| Durata de viata mecanica | | cycles | 1X10 ⁶ |
| Date tehnice UL | | | |
| Puterea motorului pentru control direct on-line | | | |
| pentru motor trifazat | | | |
| | 120V | HP | 1.5 |
| | 240V | HP | 3 |
| | 480V | HP | 5 |

| | | | |
|------------------------|------|----|------|
| | 600V | HP | 5 |
| pentru motor monofazat | 120V | HP | 0.75 |
| | 240V | HP | 1.5 |

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +55 |


Temperatura de depozitare

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

Rezistență și protecție


| | |
|-------------------|------|
| Grad IP frontal | IP65 |
| Grad IP terminale | IP20 |

Dimensiuni



| Series | Dimensions | | L | | | |
|-------------|------------|------|------|------|-------|-------|
| | □A | E | 1 | 2 | 3...8 | |
| GX16 | 48 | 26.5 | 64.9 | 73.4 | 81.9 | 124.4 |
| GX20 | 48 | 26.5 | 64.9 | 73.4 | 81.9 | 124.4 |

Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

| |
|---------------------|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-3 |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| IEC/EN/BS 61058-1 |
| UL60947-4-1 |

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001105 -
comutator