

Denumirea produsului				Comutatoare cu came rotative
Denumirea tipului de produs				GX40
<b>Caracteristici generale</b>				
Diagrama de comutare				05 - Comutator ON/OFF 1 pol
Nr de elemente				1
Forma de montare				O - Montare spate cu maner negru
<b>Caracteristicile contactului</b>				
Tensiunea nominală de izolație Ui	Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690	
	Tensiune nominală de izolație Ui UL/CSA	V	600	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp		kV	6	
Curent termic convențional de aer liber Ith	IEC/EN	A	40	
	UL/CSA	A	40	
Tensiune nominală de funcționare		V	440	
Tensiune nominală de impuls operațională		kV	4	
Dimensiunea maximă a siguranței pentru protecția la scurtcircuit In (gG)	10kA	A	40	
	15kA	A	35	
	25kA	A	35	
Curent de scurtă durată nominal Icw	1s	kA	1000	
Conductivitate			10/5 mA/V	
Curentul de funcționare la IEC/EN	AC1/AC21A			
		A	40	
	AC15			
	110V	A	25	
	220/230V	A	22	
	380/400V	A	12	
	660/690V	A	2	
Putere nominală de funcționare în AC	AC-3 trifazat			
	220/230V	kW	7.5	
	380/440V	kW	15	
	500/690V	kW	15	
	AC-3 monofazat			
	110V	kW	2.2	
	220/230V	kW	4.4	
	380/440V	kW	7	
	AC23A trifazat			
	220/230V	kW	9	
	380/440V	kW	18.5	
	500/690V	kW	15	
	AC23A monofazat			
	110V	kW	3	
	220/230V	kW	5.2	
	380/440V	kW	7.5	
Curentul nominal de funcționare în DC				


DC21A				
	48V	A	40	
	60V	A	40	
	110V	A	6	
	220V	A	0.8	
	440V	A	0.25	
DC23A (poli în serie)				
	24V	A	40 (1)	
	48V	A	40 (1)	
	60V	A	40 (3)	
	110V	A	40 (3)	
	220V	A	12 (4)	
DC13				
	24V	A	40	
	48V	A	32	
	60V	A	16	
	110V	A	3	
	220V	A	0.5	
	440V	A	0.15	
Disiparea puterii		W	1.6	
<b>Caracteristici mecanice</b>				
Terminale Borne șurub			M4	
Cuplu de strângere pentru terminale max		Nm	1.2	
Dimensiunea conductorului				
AWG - Cablu rigid				
	min	AWG	16	
	max	AWG	8	
AWG - Cablu flexibil				
	min	AWG	16	
	max	AWG	10	
Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu flexibil				
	min	mm <sup>2</sup>	1.5	
	max	mm <sup>2</sup>	6	
Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu rigid				
	min	mm <sup>2</sup>	1.5	
	max	mm <sup>2</sup>	10	
Durata de viața mecanică		cycles	1X10 <sup>6</sup>	
<b>Date tehnice UL</b>				
Puterea motorului pentru control direct on-line pentru motor trifazat				
	120V	HP	5	
	240V	HP	10	
	480V	HP	15	
	600V	HP	15	
pentru motor monofazat				
	120V	HP	2	
	240V	HP	5	
<b>Conditii ambientale</b>				
Temperatura				
Temperatura de Operare				
	min	°C	-25	
	max	°C	+55	
Temperatura de depozitare				
	min	°C	-40	

max °C +70

**Rezistență și protecție**


Grad IP frontal	IP65
Grad IP terminale	IP20

**Dimensiuni**



Series	Dimensions					L Number of elements											
	□A	C	E	F	□N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>GX16</b>	48	39.5	26.5	52	6	37	45.5	54	62.5	71	79.5	88	96.5	105	113.5	122	130.5
<b>GX20</b>	48	39.5	26.5	52	6	37	45.5	54	62.5	71	79.5	88	96.5	105	113.5	122	130.5
<b>GX32</b>	65	53	34.5	68	7	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
<b>GX40</b>	65	53	34.5	68	7	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180

**Diagrame de cablare**



**Certificari si conformitate**

**Conformitate**

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-3  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
IEC/EN/BS 61058-1  
UL60947-4-1

**Certificate**

cULus  
EAC

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC001029 -  
Selector complet