




| | | | |
|--|---|----|-----------|
| Denumirea produsului | Comutatoare cu came rotative | | |
| Denumirea tipului de produs | GF10 | | |
| Caracteristici generale | | | |
| Diagrama de comutare | 10 - Comutator ON/OFF 3 poli | | |
| Nr de elemente | 2 | | |
| Forma de montare | U47 - Execuție pentru montare frontală cu mâner negru și fixare prin clic pentru orificiu diam.22mm | | |
| Caracteristicile contactului | | | |
| Tensiunea nominală de izolație Ui | Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN | V | 480 |
| | Tensiune nominală de izolație Ui UL/CSA | V | 240 |
| Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp | | kV | 4 |
| Curent termic convențional de aer liber Ith | IEC/EN | A | 10 |
| | UL/CSA | A | 10 |
| Tensiune nominală de funcționare | | V | 480 |
| Tensiune nominală de impuls operațională | | kV | 4 |
| Dimensiunea maximă a siguranței pentru protecția la scurtcircuit In (gG) | 10kA | A | 16 |
| Curent de scurtă durată nominal Icw | 1s | kA | 250 |
| Conductivitate | | | 10/5 mA/V |
| Curentul de funcționare la IEC/EN AC1/AC21A | | A | 10 |
| AC15 | 110V | A | 5 |
| | 220/230V | A | 3 |
| | 380/400V | A | 2 |
| Putere nominală de funcționare în AC AC-3 trifazat | 220/230V | kW | 1.5 |
| | 380/440V | kW | 2.2 |
| AC-3 monofazat | 110V | kW | 0.3 |
| | 220/230V | kW | 0.55 |
| | 380/440V | kW | 0.75 |
| AC23A trifazat | 220/230V | kW | 1.8 |


| | | | |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| | 380/440V | kW | 3 |
| AC23A monofazat | | | |
| | 110V | kW | 0.7 |
| | 220/230V | kW | 0.75 |
| | 380/440V | kW | 1.1 |
| Curentul nominal de funcționare în DC | | | |
| DC21A | | | |
| | 48V | A | 10 |
| | 60V | A | 7 |
| | 110V | A | 2 |
| | 220V | A | 0.7 |
| | 440V | A | 0.2 |
| DC13 | | | |
| | 24V | A | 3 |
| | 48V | A | 3 |
| | 60V | A | 2 |
| | 110V | A | 1 |
| | 220V | A | 0.3 |
| | 440V | A | 0.1 |
| Disiparea puterii | | W | 0.4 |
| Caracteristici mecanice | | | |
| Terminale Borne șurub | | | 2.5M |
| Cuplu de strângere pentru terminale max | | Nm | 0.4 |
| Dimensiunea conductorului | | | |
| AWG - Cablu rigid | | | |
| | min | AWG | 20 |
| | max | AWG | 14 |
| AWG - Cablu flexibil | | | |
| | min | AWG | 20 |
| | max | AWG | 14 |
| Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu flexibil | | | |
| | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 1.5 |
| Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu rigid | | | |
| | min | mm ² | 0.5 |
| | max | mm ² | 1.5 |
| Durata de viața mecanică | | cycles | 1x10 ⁶ |
| Date tehnice UL | | | |
| Puterea motorului pentru control direct on-line | | | |
| pentru motor trifazat | | | |
| | 240V | HP | 2 |
| pentru motor monofazat | | | |
| | 240V | HP | 0.75 |
| Condiții ambientale | | | |
| Temperatura | | | |
| Temperatura de Operare | | | |
| | min | °C | -25 |
| | max | °C | +55 |
| Temperatura de depozitare | | | |
| | min | °C | -40 |
| | max | °C | +70 |
| Rezistență și protecție | | | |
| Grad IP frontal | | | IP40 |
| Grad IP terminale | | | IP20 |

Dimensiuni



| Series | Dimensions | | L | | | |
|--------|------------|------|----|------|-------|-------|
| | □A | E | 1 | 2 | 3...8 | |
| GF10 | 30 | 18.5 | 60 | 72 | 84 | 144 |
| GF20 | 48 | 26.5 | 56 | 69.5 | 83 | 150.5 |

Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-3
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL60947-4-1

Certificate

cULus
EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selector complet