



| | | | | |
|--|---|----|-----------|--|
| Denumirea produsului | | | | Comutatoare cu came rotative |
| Denumirea tipului de produs | | | | GX40 |
| Caracteristici generale | | | | |
| Diagrama de comutare | | | | 92 - Comutator ON/OFF 4 poli |
| Nr de elemente | | | | 2 |
| Forma de montare | | | | O - Montare spate cu maner negru |
| Caracteristicile contactului | | | | |
| Tensiunea nominală de izolație Ui | Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN | V | 690 | |
| | Tensiune nominală de izolație Ui UL/CSA | V | 600 | |
| Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp | | kV | 6 | |
| Curent termic convențional de aer liber Ith | IEC/EN | A | 40 | |
| | UL/CSA | A | 40 | |
| Tensiune nominală de funcționare | | V | 440 | |
| Tensiune nominală de impuls operațională | | kV | 4 | |
| Dimensiunea maximă a siguranței pentru protecția la scurtcircuit In (gG) | 10kA | A | 40 | |
| | 15kA | A | 35 | |
| | 25kA | A | 35 | |
| Curent de scurtă durată nominal Icw | 1s | kA | 1000 | |
| Conductivitate | | | 10/5 mA/V | |
| Curentul de funcționare la IEC/EN | AC1/AC21A | | | |
| | | A | 40 | |
| | AC15 | | | |
| | 110V | A | 25 | |
| | 220/230V | A | 22 | |
| | 380/400V | A | 12 | |
| | 660/690V | A | 2 | |
| Putere nominală de funcționare în AC | AC-3 trifazat | | | |
| | 220/230V | kW | 7.5 | |
| | 380/440V | kW | 15 | |
| | 500/690V | kW | 15 | |
| | AC-3 monofazat | | | |
| | 110V | kW | 2.2 | |
| | 220/230V | kW | 4.4 | |
| | 380/440V | kW | 7 | |
| | AC23A trifazat | | | |
| | 220/230V | kW | 9 | |

| | | | |
|--|----------|-----------------|-------------------|
| | 380/440V | kW | 18.5 |
| | 500/690V | kW | 15 |
| <hr/> | | | |
| AC23A monofazat | 110V | kW | 3 |
| | 220/230V | kW | 5.2 |
| | 380/440V | kW | 7.5 |
| <hr/> | | | |
| Curentul nominal de funcționare în DC | | | |
| DC21A | 48V | A | 40 |
| | 60V | A | 40 |
| | 110V | A | 6 |
| | 220V | A | 0.8 |
| | 440V | A | 0.25 |
| <hr/> | | | |
| DC23A (poli în serie) | 24V | A | 40 (1) |
| | 48V | A | 40 (1) |
| | 60V | A | 40 (3) |
| | 110V | A | 40 (3) |
| | 220V | A | 12 (4) |
| <hr/> | | | |
| DC13 | 24V | A | 40 |
| | 48V | A | 32 |
| | 60V | A | 16 |
| | 110V | A | 3 |
| | 220V | A | 0.5 |
| | 440V | A | 0.15 |
| <hr/> | | | |
| Disiparea puterii | | W | 1.6 |
| <hr/> | | | |
| Caracteristici mecanice | | | |
| Terminale Borne șurub | | | M4 |
| Cuplu de strângere pentru terminale max | | Nm | 1.2 |
| <hr/> | | | |
| Dimensiunea conductorului | | | |
| AWG - Cablu rigid | | | |
| | min | AWG | 16 |
| | max | AWG | 8 |
| <hr/> | | | |
| AWG - Cablu flexibil | | | |
| | min | AWG | 16 |
| | max | AWG | 10 |
| <hr/> | | | |
| Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu flexibil | | | |
| | min | mm ² | 1.5 |
| | max | mm ² | 6 |
| <hr/> | | | |
| Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu rigid | | | |
| | min | mm ² | 1.5 |
| | max | mm ² | 10 |
| <hr/> | | | |
| Durata de viața mecanică | | cycles | 1X10 ⁶ |
| <hr/> | | | |
| Date tehnice UL | | | |
| Puterea motorului pentru control direct on-line | | | |
| pentru motor trifazat | | | |
| | 120V | HP | 5 |
| | 240V | HP | 10 |
| | 480V | HP | 15 |
| | 600V | HP | 15 |
| <hr/> | | | |
| pentru motor monofazat | | | |
| | 120V | HP | 2 |
| | 240V | HP | 5 |

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +55 |


Temperatura de depozitare

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

Rezistență și protecție


| | |
|-------------------|------|
| Grad IP frontal | IP65 |
| Grad IP terminale | IP20 |

Dimensiuni



| Series | Dimensions | | | | | L Number of elements | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------|------|----|----|----------------------|------|----|------|----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| | □A | C | E | F | □N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| GX16 | 48 | 39.5 | 26.5 | 52 | 6 | 37 | 45.5 | 54 | 62.5 | 71 | 79.5 | 88 | 96.5 | 105 | 113.5 | 122 | 130.5 |
| GX20 | 48 | 39.5 | 26.5 | 52 | 6 | 37 | 45.5 | 54 | 62.5 | 71 | 79.5 | 88 | 96.5 | 105 | 113.5 | 122 | 130.5 |
| GX32 | 65 | 53 | 34.5 | 68 | 7 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| GX40 | 65 | 53 | 34.5 | 68 | 7 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |

Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-3
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- IEC/EN/BS 61058-1
- UL60947-4-1

Certificate

- cULus
- EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selector complet