KEN1M2230F

BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ S ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKEM, BEZ NAPĚTÍ ZAMČENO 230VAC/DC, KONTAKTY OVL. KLÍČEM 1Z, KONTAKTY OVL. ELEKTOMAGNETEM 2V + 1Z




Obecné charakteristiky			
Obecné charakteristiky			
Kryt Materiál			Polymerový termoplast
Vlastnosti kontaktů			
Typ kontaktu			1NO (Klíč), 2NC+1NO (Solenoid)
Tepelný proud Ith		A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			A300 Q300
Jmenovité izolační napětí Ui		V	250
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	2.5
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	10 gG
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	1000000
B10d		cycles	4000000
Mechanický		cycles/h	600
Výstupní charakteristiky			
Mechanická životnost		cycles	1000000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění ovládací hlavice			Šroubovací
Provozní točivý moment		N	15 (actuator insertion), 30 (Release actuator extraction), 1200 (locked actuator holding)
Utahovací moment (max.)			
	Upevnění spínače	Nm	2.5
	Svorky	Nm	0.8
	Upevnění víka těla šroubem	Nm	0.8
Průřez vodiče			
	IEC		
		min. mm²	1 or 2
		max. mm²	1.5
Připojení kabelu			Samouvolňovací šroubová svorka
Kabelový vstup			3 x M20
Hmotnost		g	440
Okolní podmínky			
Stupeň znečištění			3

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Teplota

Provozní teplota			
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70

Rozměry




Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

KEN1M2230F

BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ S ELEKTROMAGNETICKÝM ZÁMKEM, BEZ NAPĚTÍ ZAMČENO 230VAC/DC, KONTAKTY OVL. KLÍČEM 1Z, KONTAKTY OVL. ELEKTOMAGNETEM 2V + 1Z



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508
UNI EN ISO 14119

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000030 - Koncový spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.