
SSF8TM

RFID BEZPEČNOSTNÍ SNÍMAČ SSF… , 8-PIN VERZE, S M12 KONEKTOREM AND TEACH-IN KÓDOVÁNÍM




Obecné charakteristiky			
Obecné charakteristiky			
Typ kódování			Teach-in
Spínací vzdálenost		mm	10mm (osa X); 5mm (osa Y); 5mm (osa Z)
Vlastnosti kontaktů			
Typ kontaktu			OSSD
Pomocné napájení			
Jmenovité pomocné napájecí napětí			24VDC
Provozní dosah		V	19…28
Izolační napětí		kV	0.3
Vstupní charakteristiky			
Počet vstupů		Nr.	2
Vstupy Start/Restart a EDM		nr.	1
Výstupní charakteristiky			
Počet bezpečnostních výstupů OSSD		nr.	2
Počet výstupů zpětné vazby		Nr.	1
Zatížitelnost výstupních kontaktů			300mA
Bezpečnostní parametry			
Bezpečnostní kategorie ISO 13849-1			Cat. 4
Úroveň vlastností (PL) dle ISO 13849-1			PLe
Mechanické vlastnosti			
Připojení kabelu			Konektor M12
Upevnění			Oba směry
Hmotnost		g	44
Okolní podmínky			
Stupeň krytí			IP67 a IP69K
Stupeň znečištění			2
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Relativní vlhkost		%	<90%
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

Cat. 4
EN/BS 61508-1(SIL 3)
EN/BS 61508-2 (SIL 3)
EN/BS 61508-3 (SIL3)
IEC/BS 62061 (max. SIL 3).
PLe according to EN/BS 13849-1

Certifikáty

cULus
TÜV

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001449 - Přístroj pro sledování bezpečnostních obvodů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.