8LB6GLM4

SVÍTÍCÍ MODUL SIGNÁLNÍHO SLOUPU, BLIKAJÍCÍ NEBO STÁLÉ SVĚTLO, Ø62MM BA15D, ČERVENÁ, 24-230VAC



Obecné charakteristiky

Průměr		mm - inch	62 / 2.44
Napájení napětí (AC)		V	24…230
Barva			Červený
IEC stupeň krytí			IP54


Mechanické vlastnosti


Utahovací moment pro svorky max.		Nm	0.5
Svorky šroub			Šroubové svorky
Průřez vodiče			
	AWG/Kcmil		
	max.		16
	IEC		
	max.	mm²	1.5
Hmotnost		g	60

Okolní podmínky

Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-20
	max.	°C	+50

Rozměry






Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

8LB6GLM4

SVÍTÍCÍ MODUL SIGNÁLNÍHO SLOUPU, BLIKAJÍCÍ NEBO STÁLÉ SVĚTLO, Ø62MM BA15D, ČERVENÁ, 24-230VAC



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1

Certifikáty

	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000232 - Svítící modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.