
8LT4K08BG

MAJÁK 45MM, BÍLÁ + MODRÁ + ORANŽOVÁ + ČERVENÁ, 24VDC




Obecné charakteristiky				
Průměr			mm - inch	45 / 1.77
Napájení napětí (DC)			V	24±10%
Barva				Bílá, zelená, modrá, oranžová, červená
IEC stupeň krytí				IP54
Spotřeba světelného modulu (DC)			mA	37
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	0.5
Svorky šroub				Šroubové svorky
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		max.		16
	IEC			
		max.	mm²	1.5
Hmotnost			g	400
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+50
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001042 - Signální sloupek kompletní

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.