
8LT7S2B


SIGNÁLNÍ SLOUP, ZVUKOVÝ MODUL, 24VAC/DC




Obecné charakteristiky				
Průměr			mm - inch	70 / 2.75
Napájení napětí (AC)			V	24
Napájení napětí (DC)			V	24
Barva				Černý
IEC stupeň krytí				IP65
Spotřeba zvukového modulu (AC)			mA	200
Spotřeba zvukového modulu (DC)			mA	200
Intenzita zvuku			dB	75
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	0.5
Svorky šroub				Šroubové svorky
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		max.		16
	IEC			
		max.	mm²	1.5
Hmotnost			g	240
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+50
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.





Schémata zapojení



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Certifikáty	
	cULus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001261 - Akustický modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.