

Caracteristici generale

Diagrama de comutare	107 - Multi-step 0-1-2 1 pol
Nr de elemente	1
Forma de montare	U47 - Execuție pentru montare frontală cu mâner negru și fixare prin clic pentru orificiu diam.22mm

Caracteristicile contactului

Tensiunea nominală de izolație Ui		Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690	
		Tensiune nominală de izolație Ui UL/CSA	V	600	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp			kV	6	
Curent termic convențional de aer liber Ith					
			IEC/EN	A	16
			UL/CSA	A	12
Tensiune nominală de funcționare			V	440	
Tensiune nominală de impuls operațională			kV	4	
Dimensiunea maximă a siguranței pentru protecția la scurtcircuit In (gG)					
			10kA	A	16
			15kA	A	16
			25kA	A	16
Curent de scurtă durată nominal Icw					
			1s	kA	250
Conductivitate				10/5 mA/V	
Curentul de funcționare la IEC/EN					
AC1/AC21A			A	16	
AC15					
			110V	A	10
			220/230V	A	8
			380/400V	A	4
			660/690V	A	1.5
Putere nominală de funcționare în AC					
AC-3 trifazat			220/230V	kW	3.5
			380/440V	kW	4.5
			500/690V	kW	5.5
AC-3 monofazat					
			110V	kW	0.55
			220/230V	kW	1.5
			380/440V	kW	2.2
AC23A trifazat					
			220/230V	kW	3.7
			380/440V	kW	6.5
			500/690V	kW	7.5
AC23A monofazat					
			110V	kW	0.75
			220/230V	kW	1.8
			380/440V	kW	3

Curentul nominal de funcționare în DC

DC21A

48V	A	16
60V	A	16
110V	A	4
220V	A	0.6
440V	A	0.25

DC23A (poli în serie)

24V	A	16 (1)
48V	A	16 (2)
60V	A	16 (3)
110V	A	10 (3)
220V	A	7 (4)

DC13

24V	A	16
48V	A	16
60V	A	12
110V	A	1
220V	A	0.4
440V	A	0.15

Disiparea puterii	W	0.6
-------------------	---	-----

Caracteristici mecanice

Terminale Borne șurub	3M
-----------------------	----

Cuplu de strângere pentru terminale max	Nm	0.5
---	----	-----

Dimensiunea conductorului

AWG - Cablu rigid

min	AWG	20
max	AWG	12

AWG - Cablu flexibil

min	AWG	20
max	AWG	12

Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu flexibil

min	mm ²	0.5
max	mm ²	2.5

Dimensiunea conductorului (IEC) - Cablu rigid

min	mm ²	0.5
max	mm ²	2.5

Durata de viața mecanică	cycles	1X10 ⁶
--------------------------	--------	-------------------

Date tehnice UL

Puterea motorului pentru control direct on-line
pentru motor trifazat

120V	HP	1.5
240V	HP	3
480V	HP	5
600V	HP	5

pentru motor monofazat

120V	HP	0.75
240V	HP	1

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
-----	----	-----

	max	°C	+70
Rezistență și protecție			
Grad IP frontal			IP65
Grad IP terminale			IP20
Clasificare ETIM			
ETIM 8.0			EC001029 - Selector complet