KBN3L12

KONCOVÝ SPÍNAČ, PLASTOVÉ TĚLO,PŘÍMÝ OVLÁDAČ 'T, 1Z+2V POMALÉ



Obecné charakteristiky			
Obecné charakteristiky			
Kryt Materiál			Polymerový termoplast
Tvar klíče			Přímý "T"
Vlastnosti kontaktů			
Typ kontaktu			1NO+2NC pomalé kontakty
Tepelný proud Ith		A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			A600 Q600
Jmenovité izolační napětí Ui		V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	6
Třída izolace			II
Ochrana proti zkratu pojistkou		Class/A	10 gG/SC rychlá pojistka
Rychlost spínání			
	min.	m/s	0.5
	max.	m/s	1.5
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Odpor na pól (průměrná hodnota)		mΩ	<10
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	100000
B10d		cycles	100000
Mechanický		cycles/h	3600
Výstupní charakteristiky			
Mechanická životnost		cycles	100000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění ovládací hlavice			Bajonetové spojení
Provozní točivý moment			
		N	8
		lb	1.8
Utahovací moment (max.)			
Upevnění spínače			
		Nm	2.5
		lbin	22.1
Svorky			
		Nm	0.8
		lbin	7
Upevnění víka těla šroubem			
		Nm	0.8
		lbin	7
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	min.		16


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

		max.		14
	IEC			
		min.	mm²	1.5
		max.	mm²	2.5
Připojení kabelu				Samouvolňovací šroubová svorka
Kabelový vstup				M20 ze spodu
Hmotnost			g	96

Okolní podmínky


Stupeň znečištění				3
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+70

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

CCC
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000030 - Koncový spínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.