
SRPMFA164

PROGRAMOVATELNÉ BEZPEČNOSTNÍ RELÉ, MULTI-FUNKČNÍ, POMOCNÉ NAPÁJENÍ 24VDC, AŽ DO CAT.4, PLE



Pomocné napájení			
Jmenovité pomocné napájecí napětí			24VDC
Provozní dosah		V	19…29VDC
Kategorie přepětí			III
Izolační napětí		kV	4
Ochrana			Signální výstup chráněný proti přepětí
Vstupní charakteristiky			
Počet vstupů		Nr.	16
Vstupy Start/Restart a EDM		nr.	4
Výstupní charakteristiky			
Počet bezpečnostních výstupů OSSD		nr.	4 páry
Typ výstupu			OSSD bezpečné výstupy
Testovací výstupy		nr.	4
Zatížitelnost výstupních kontaktů			400mA - 24VDC
Bezpečnostní parametry			
Bezpečnostní kategorie ISO 13849-1			Cat. 4
Úroveň vlastností (PL) dle ISO 13849-1			PLe
Okolní podmínky			
Stupeň krytí			IP20 na čelní straně, IP20 na svorkách
Stupeň znečištění			2
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-30
	max.	°C	+70
Relativní vlhkost		%	≤95
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	EN/BS 61508-1
	EN/BS 61508-2
	EN/BS 61508-3 (SIL3)
	EN/BS 81-20
	EN/BS 81-50.
	EN/BS/IEC 61496-1 (Type 4)
	EN/BS/ISO 13849-1 (Cat 4
	IEC/BS 62061 (max. SIL 3)
	PLe)
Certifikáty	
	cULus
	TÜV

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001449 - Přístroj pro sledování bezpečnostních obvodů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.