




Denominazione del prodotto	A cerniera		
Tipo	KCP		
<b>Caratteristiche generali</b>			
<b>Caratteristiche generali</b>			
Materiale custodia	Polimero termoplastico		
Materiale asta	Solido lungo		
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Tipo di contatto	1NA+1NC Lento		
Corrente convenzionale termica Ith	A	10	
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600		
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6	
Classe di isolamento	II		
Protezione da contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC	
Velocità di commutazione	min	m/s	0.5
	max	m/s	1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10	
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10	
<b>Manovre</b>			
Durata meccanica	cycles	100000	
B10d	cycles	100000	
Manovra meccanica	cycles/h	3600	
<b>Caratteristiche di uscita</b>			
Durata meccanica	cycles	100000	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Fissaggio testa azionatore	A baionetta		
Forza di azionamento	Ncm	15	
	ozin	21.2	
Coppia di serraggio (Max)	Fissaggio finecorsa		
	Nm	2.5	
	lbin	22.1	
	Terminali		
	Nm	0.8	
	lbin	7	
	Fissaggio vite del coperchio custodia		
	Nm	0.8	
	lbin	7	
Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil		
	min	16	


		max	14
IEC		min	mm <sup>2</sup> 1or 2
		max	mm <sup>2</sup> 2.5
Connessione cablaggio			Vite con serrafilo autosollevante
Tipo ingresso cavi			M20 sui due lati
<b>Condizioni ambientali</b>			
Grado di inquinamento			3
Temperatura			
	Temperatura di impiego	min	°C -25
		max	°C +70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C -40
		max	°C +70

**Dimensioni**



**Schemi elettrici**

## Slow action



**1NO + 1NC**

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Omologazioni

CCC

cULus

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Interruttore  
finecorsa