



Denumirea produsului	Cu pârghie cu fante		
Denumirea tipului de produs	KMQ		
Caracteristici generale			
Caracteristici generale			
Materialul carcasei	Aliaj aluminiu-zinc		
Caracteristicile contactului			
Tip de contact	2NO+1NC Acțiune lentă		
Curentul termic I _{th}	A	10	
Denumire IEC/EN 60947-5-1	A300 Q300		
Tensiunea nominală de izolație U _i	V	440	
Tensiune nominală de rezistență la impuls U _{imp}	kV	4	
Protecție la scurtcircuit cu siguranță	Class/A	10 gG/SC SIGURANTA RAPIDA	
Viteza de comutare	min	m/s	0.5
	max	m/s	1.5
Curent termic convențional în aer liber I _{th} IEC	A	10	
Rezistență pe pol (valoare medie)	mΩ	<10	
Operațiuni			
Durata de viața mecanică	cycles	100000	
B10d	cycles	100000	
Funcționare mecanică	cycles/h	3600	
Caracteristici de ieșire			
Durata de viața mecanică	cycles	100000	
Caracteristici mecanice			
Fixarea capului de operare	Baionetă		
Cuplu de operare	Cuplul de operare	Ncm	15
	Cuplul de operare	ozin	21.2
Cuplu de strângere (Max)	Fixarea comutatorului		
		Nm	2.5
		lbin	22.1
	Borne de contact		
		Nm	0.8
		lbin	7
	Fixare cu șuruburi capac corpului		
		Nm	0.8
		lbin	7
Secțiunea dirijorului	AWG/Kcmil		
	min	16	
	max	14	

IEC

min	mm ²	1 or 2
max	mm ²	2.5

Conexiune prin cablu

Șurub cu clemă
de sârmă cu
ridicare automată

Intrarea cablului

M20 în partea de
jos

Conditii ambientale

Gradul de poluare

3

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare


min	°C	-40
max	°C	+70

Dimensiuni



Diagrame de cablare

Slow action



2NO + 1NC

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

CCC

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Comutator final