
8LB6EL3


SVÍTÍCÍ MODUL SIGNÁLNÍHO SLOUPU, STÁLE SVĚTLO, Ø62MM BA15D, ZELENÁ



Obecné charakteristiky				
Průměr			mm - inch	62 / 2.44
Barva				Zelená
IEC stupeň krytí				IP54
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	0.5
Svorky šroub				Šroubové svorky
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		max.		16
	IEC			
		max.	mm²	1.5
Hmotnost			g	60
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+50

Rozměry






Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

8LB6EL3

SVÍTÍCÍ MODUL SIGNÁLNÍHO SLOUPU, STÁLE SVĚTLO, Ø62MM BA15D, ZELENÁ



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1

Certifikáty

	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000232 - Svítící modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.