
# SA01NA320R

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 1 A 2, PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY, IEC IMPULSNÍ PROUD LIMP (10/350MS) 12,5 KA/PÓL, 1P + N, KONTAKT PRO DÁLKOVOU SIGNALIZACI STAVU




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| IEC Maximální trvalé napětí Uc | | V | 300 |
| IEC Impulzní proud Iimp 10/350 (L-N/N-PE) | | kA | 12.5 |
| IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE) | | kA | 40 /100 |
| IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE) | | kA | 20 /50 |
| IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE) | | kV | <1.5 |
| Odolnost proti dočasnému přepětí (TOV) Ut (L-N po dobu 5s) | | V | 335 |
| Odolnost proti dočasnému přepětí (TOV) (N-PE po dobu 200ms) | | V/A | 1200V / 300A |
| IEC Následný proud If (N-PE) rms | | A | >100 |
| Doba vybavení ta (L-N/N-PE) | | ns | <25 / 100 |
| Tepelná ochrana izolace | | | Ano |
| IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >160A (L-N/N-PE) | | Class/A | 125A (Iimp=10kA)… 160A gL/gG |
| IEC Maximální zkratový proud při 50Hz | | kA | 25 |
| Indikátor stavu - provoz / konec životnosti | | | Čelní indokace/Aux kontakt |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +80 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 2000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Upevnění | | | Din lišta |
| Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC) | | mm² | 25 |
| Průřez vodiče Pevný max. (IEC) | | mm² | 35 |
| Hmotnost | | g | 365 |
| **Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu** | | | |
| Typ kontaktu | | | CO |
| Jmenovitý proud při | | | |
| | 125V AC | A | 3 |
| | 250V AC | A | 0.5 |
| | 125V DC | A | 0.2 |
| | 250V DC | A | 0.1 |
| **Rozměry** | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61643-11

Certifikáty

EAC

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.