
SA03NA320R


PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 1 A 2, PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY, IEC IMPULSNÍ PROUD LIMP (10/350MS) 12,5 KA/PÓL, 3P + N, KONTAKT PRO DÁLKOVOU SIGNALIZACI STAVU




Elektrické vlastnosti			
IEC Maximální trvalé napětí Uc		V	300
IEC Impulzní proud Iimp 10/350 (L-N/N-PE)		kA	12.5
IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE)		kA	40 /100
IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE)		kA	20 /50
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<1.5
Odolnost proti dočasnému přepětí (TOV) Ut (L-N po dobu 5s)		V	335
Odolnost proti dočasnému přepětí (TOV) (N-PE po dobu 200ms)		V/A	1200V / 300A
IEC Následný proud If (N-PE) rms		A	>100
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<25 / 100
Tepelná ochrana izolace			Ano
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >160A (L-N/N-PE)		Class/A	125A (Iimp=10kA)… 160A gL/gG
IEC Maximální zkratový proud při 50Hz		kA	25
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Čelní indokace/Aux kontakt
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC)		mm²	25
Průřez vodiče Pevný max. (IEC)		mm²	35
Hmotnost		g	670
Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu			
Typ kontaktu			CO
Jmenovitý proud při			
	125V AC	A	3
	250V AC	A	0.5
	125V DC	A	0.2
	250V DC	A	0.1
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61643-11

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.