
8LB6S2B3


ZVUKOVÝ MODUL SIGNÁLNÍHO SLOUPU, PULSNÍ NEBO STÁLÝ ZVUK, Ø62MM, SE ŽÁROVKOU, ZELENÁ, 24VAC/DC, 80DB




Obecné charakteristiky				
Průměr			mm - inch	62 / 2.44
Napájení napětí (AC)			V	24
Napájení napětí (DC)			V	24
Barva				Zelená
IEC stupeň krytí				IP54
Spotřeba zvukového modulu (AC)			mA	150
Spotřeba zvukového modulu (DC)			mA	150
Intenzita zvuku			dB	80
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	0.5
Svorky šroub				Šroubové svorky
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		max.		16
	IEC			
		max.	mm²	1.5
Hmotnost			g	60
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+50
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000232 - Svítící modul pro signální sloupky

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.