# SA1F34A275R

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SPD TYP 1 A 2, S PLUG-IN MODULEM, IIMP 25KA, S INTEGROVANOU POJISTKOU A BEZ "UNIKAJÍCÍHO PROUDU"




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| IEC Maximální trvalé napětí Uc | | V | 275 |
| IEC Impulzní proud Iimp 10/350 (L-N/N-PE) | | kA | 25 |
| IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE) | | kA | 65/130 |
| IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE) | | kA | 25/100 |
| IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE) | | kV | <2.1/<1.5 |
| IEC Následný proud If (N-PE) rms | | A | 100000 |
| Doba vybavení ta (L-N/N-PE) | | ns | <100 |
| Tepelná ochrana izolace | | | Ano |
| IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >250A (L-N/N-PE) | | Class/A | Not needed |
| IEC Maximální zkratový proud při 50Hz | | kA | 75 |
| Indikátor stavu - provoz / konec životnosti | | | Čelní indokace/Aux kontakt |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +80 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 2000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Upevnění | | | Din lišta |
| Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC) | | mm² | 25 |
| Průřez vodiče Pevný max. (IEC) | | mm² | 35 |
| Hmotnost | | g | 1065 |
| **Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu** | | | |
| Typ kontaktu | | | CO |
| Jmenovitý proud při | | | |
| | 125V AC | A | 3 |
| | 250V AC | A | 0.5 |
| | 125V DC | A | 0.2 |
| | 250V DC | A | 0.1 |
| **Rozměry** | | | |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# SA1F34A275R

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SPD TYP 1 A 2, S PLUG-IN MODULEM, IIMP 25KA, S INTEGROVANOU POJISTKOU A BEZ "UNIKAJÍCÍHO PROUDU"




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61643-11

## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.