SA31NA275MS

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 3, KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ, KOMBINOVANÝ IMPULS UOC/ICW (1.2/50 MS, 8/20MS) 6KV/3KA, 1P + N, AKUSTICKÁ SIGNALIZACE



Elektrické vlastnosti

IEC Maximální trvalé napětí Uc		V	275
IEC Kombinovaný ráz Uoc/Isc 1,2/50- 8/20 (kV/kA)		kV/kA	6 / 3
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<1.5 / <1.7
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<100
Záložní ochranná pojistka (IEC) s napájecím jističem >16A		Class/A	MCB 16A/B
IEC Maximální zkratový proud při 50Hz		kA	1
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Bzučák


Okolní podmínky

Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85
Maximální nadmořská výška		m	2000


Mechanické vlastnosti

Upevnění			Paralelní pro patice
Hmotnost		g	50

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	IEC/EN 61643-11
Certifikáty	
	EAC

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.