
SA31NA320R

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 3, PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY, KOMBINOVANÝ IMPULS UOC/ICW (1.2/50 MS, 8/20MS) 10KV/5KA, 1P + N, KONTAKT PRO DÁLKOVOU SIGNALIZACI STAVU




Elektrické vlastnosti			
IEC Maximální trvalé napětí Uc		V	320
IEC Kombinovaný ráz Uoc/Isc 1,2/50- 8/20 (kV/kA)		kV/kA	10 / 5
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<1.5 / <1.5
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<100
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >63A (L-N/N-PE)		Class/A	63A Gg
IEC Maximální zkratový proud při 50Hz		kA	10
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Čelní indokace/Aux kontakt
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC)		mm²	4 (L,N) / 25 (PE)
Průřez vodiče Pevný max. (IEC)		mm²	6 (L,N) / 35 (PE)
Hmotnost		g	140
Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu			
Jmenovitý proud při			
	125V AC	A	3
	250V AC	A	0.5

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61643-11

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.