
SASDET6

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP C2-D1 PRO DATOVÁ A SIGNÁLNÍ VEDENÍ PRO ETHERNET CAT. 6 - (POE), PROVEDENÍ MONOBLOK, JMENOVITÝ PROUD C2 (8/20MS) 10KA




Elektrické vlastnosti			
C2 jmenovitý proud In 8/20		kA	10
D1 impulzní proud Iimp 10/350		kA	1
Zatěžovací proud IL při 25°C		A	1
Šířka pásma		MHz	250, Cat.6
Maximální trvalé napětí Ucpv		V	50
Napěťová ochranná hladina Up (L-L/L-PE)		kV	150 / 550
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<1
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Bez signálu
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Hmotnost		g	120

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61643-21

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000683 - Spřepěťová ochrana

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.