
SG21NA300R

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 2, PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY, JMENOVITÝ VÝBOJOVÝ PROUD IN (8/20MS) 20KA/PÓL, 1P + N, KONTAKT PRO DÁLKOVOU SIGNALIZACI STAVU




Elektrické vlastnosti			
IEC Maximální trvalé napětí Uc		V	300
IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE)		kA	50 / 65
IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE)		kA	20
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<1.5 / <1.5
IEC Následný proud If (N-PE) rms		A	100
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<25 / 100
Tepelná ochrana izolace			Ano
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >250A (L-N/N-PE)		Class/A	125A…250A gG (Isccr = 50kA)
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >315A (L-N/N-PE)		Class/A	125A…315A gG (Isccr = 25kA)
IEC Maximální zkratový proud při 50Hz		kA	50 (Line fuse ≤ 250A) / 25 (Line fuse = 315A)
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Čelní indokace/Aux kontakt
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC)		mm²	25
Průřez vodiče Pevný max. (IEC)		mm²	35
Hmotnost		g	240
Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu			
Jmenovitý proud při			
	125V AC	A	1
	250V AC	A	1
	12V DC	A	0.5
	24V DC	A	0.5
	48V DC	A	0.5
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61643-11

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.