



Denominazione del prodotto Colonne luminose Ø50 mm
Tipo LTN50

Caratteristiche generali

Diametro mm - inch 50 / 1.97
Materiale Metallo


Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 66

Condizioni ambientali

Temperatura
Temperatura di impiego
min °C -30
max °C +50

Dimensioni



Type	L (mm/in)
LTP50P050T	50 (1.97")
LTP50P100T	100 (3.94")
LTP50P250T	250 (9.84")
LTP50P400T	400 (15.75")

Omologazioni e conformità

Conformità
CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni
cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0 EC001155 - Tubo per colonna segnaletica