
# SG23PA300

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 2, PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY, JMENOVITÝ VÝBOJOVÝ PROUD IN (8/20MS) 20KA/PÓL, 3P



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| IEC Maximální trvalé napětí Uc | | V | 300 |
| IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE) | | kA | 50 |
| IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE) | | kA | 20 |
| IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE) | | kV | <1.5 |
| IEC Následný proud If (N-PE) rms | | A | No |
| Doba vybavení ta (L-N/N-PE) | | ns | <25 |
| Tepelná ochrana izolace | | | Ano |
| IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >250A (L-N/N-PE) | | Class/A | 125A…250A gG (Isccr = 50kA) |
| IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >315A (L-N/N-PE) | | Class/A | 125A…315A gG (Isccr = 25kA) |
| IEC Maximální zkratový proud při 50Hz | | kA | 50 (Line fuse ≤ 250A) / 25 (Line fuse = 315A) |
| Indikátor stavu - provoz / konec životnosti | | | Čelní indikace |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +85 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 2000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Upevnění | | | Din lišta |
| Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC) | | mm² | 25 |
| Průřez vodiče Pevný max. (IEC) | | mm² | 35 |
| Hmotnost | | g | 366 |
| **Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu** | | | |
| Jmenovitý proud při | | | |
| | 48V DC | A | 0.5 |

## Rozměry





## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# SG23PA300

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 2, PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY, JMENOVITÝ VÝBOJOVÝ PROUD IN (8/20MS) 20KA/PÓL, 3P




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61643-11

Certifikáty

EAC

## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.