
SG24PA300

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 2, PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY, JMENOVITÝ VÝBOJOVÝ PROUD IN (8/20MS) 20KA/PÓL, 4P



Elektrické vlastnosti			
IEC Maximální trvalé napětí Uc		V	300
IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE)		kA	50
IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE)		kA	20
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<1.5
IEC Následný proud If (N-PE) rms		A	No
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<25
Tepelná ochrana izolace			Ano
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >250A (L-N/N-PE)		Class/A	125A…250A gG (Isccr = 50kA)
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >315A (L-N/N-PE)		Class/A	125A…315A gG (Isccr = 25kA)
IEC Maximální zkratový proud při 50Hz		kA	50 (Line fuse ≤ 250A) / 25 (Line fuse = 315A)
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Čelní indikace
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC)		mm²	25
Průřez vodiče Pevný max. (IEC)		mm²	35
Hmotnost		g	496
Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu			
Jmenovitý proud při			
	125V AC	A	1
	48V DC	A	0.5

Rozměry




Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

SG24PA300

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 2, PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY, JMENOVITÝ VÝBOJOVÝ PROUD IN (8/20MS) 20KA/PÓL, 4P



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61643-11

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.