
SG2C1NA320

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 2, PROVEDENÍ S ODNÍMATELNÝMI MODULY, JMENOVITÝ VÝBOJOVÝ PROUD IN (8/20MS) 5 KA/PÓL, 1P + N




Elektrické vlastnosti			
IEC Maximální trvalé napětí Uc		V	320
IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE)		kA	15 / 35
IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE)		kA	5
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<1.5 / <1.5
IEC Následný proud If (N-PE) rms		A	>100
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<25 / 100
Tepelná ochrana izolace			Ano
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >63A (L-N/N-PE)		Class/A	63A Gg
IEC Maximální zkratový proud při 50Hz		kA	6
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Čelní indikace
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC)		mm²	4 (L,N) / 25 (PE)
Průřez vodiče Pevný max. (IEC)		mm²	6 (L,N) / 35 (PE)
Hmotnost		g	126

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61643-11

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.