

Denominazione del prodotto	Scaricatore di sovratensione (SPD)		
Tipo	SG2DG		
Tipo di tensione di funzionamento	DC		
Applicazione	Linea elettrica in Dc		
Numero di moduli DIN	3		
Uscita a relè	Si		
SPD secondo EN50539-11	Si		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Tensione di funzionamento nominale DC	VDC	1500	
Tensione massima continuativa Ucpv	V	1500	
Corrente massima di scarica Imax 8/20 (L-N/N-PE)	kA	30	
Corrente nominale di scarica In 8/20 (L-N/N-PE)	kA	20	
Livello di protezioneUp (L-N/N-PE)	kV	<5.0	
Tempo di intervento ta (L-N/N-PE)	ns	<25	
Protezione termica	Si		
Fusibile di backup (IEC) per alimentazione con Isc >100A	Class/A	Non necessario	
Corrente massima di corto circuito Iscpv	kA	11	
Indicazione di stato - funzionamento / fine vita	Indicazione frontale / Contatto ausiliario		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min °C	-40	
	max °C	+85	
Altitudine massima	m	2000	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Fissaggio	Guida DIN		
Sezione dei conduttori Flessibili max (IEC)	mm²	25	
Sezione dei conduttori Rigidi max (IEC)	mm²	35	
Peso prodotto	g	454	
<b>Contatto ausiliario per remotizzazione stato</b>			
Corrente nominale a			
	125V AC	A	1
	250V AC	A	1
	12V DC	A	0.5
	24V DC	A	0.5
	48V DC	A	0.5
	125V DC	A	0.2
	250V DC	A	0.1
<b>Classificazione ETIM</b>			
ETIM 8.0	EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica		