GAX41125C

ČTVRTÉ PÓLY, SPÍNÁNÍ S PŘEDSTIHEM OPROTI HLAVNÍM PÓLŮM ODPÍNAČE, PRO GA .. C, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 125A



Vlastnosti kontaktů


IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C	A	125

Mechanické vlastnosti

Utahovací moment pro svorky

min.	Nm	5
max.	Nm	6
min.	lbin	45
max.	lbin	54

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 60335-2-89
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3
	UL508
	UL98
Certifikace	
	CCC
	CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L
	CSA C22.2 n°4
	CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L
	cULus according to UL98
	EAC
	UL 60335-2-40 LZGH A2L
	UL 60335-2-89 LZGH A2L

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.