



Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tipologia di rete			
Tensione nominale	V	Trifase	208...600VAC
tensione ausiliaria (US)			24VAC/DC
Frequenza nominale	Hz		50/60
Corrente nominale avviatore le	A		162
Potenza nominale a triangolo interno			
Dati IEC (T≤40°C)			
IEC (T≤40°C) 230VAC	kW		45
IEC (T≤40°C) 400VAC	kW		90
IEC (T≤40°C) 500VAC	KW		110
Dati UL (T≤40°C)			
UL (T≤40°C) 220-240VAC	HP		60
UL (T≤40°C) 380-415VAC	HP		75
UL (T≤40°C) 440-480VAC	HP		125
UL (T≤40°C) 550-600VAC	HP		150
Numero di fasi controllate	Nr.		2
Bypass integrato			Si
Sistema di raffreddamento			Forzato
Tensione nominale di isolamento Ui	V		600

Interfaccia di programmazione

Display	Display LCD a icone retroilluminato
Programmazione con NFC	Si
Porta ottica	Si

Regolazioni di avviamento e arresto

Avviamento	Rampa di coppia con limite di corrente, Rampa di tensione con limite di corrente, Coppia costante con limite di corrente
Arresto	Rampa di coppia, rampa di tensione, arresto a ruota libera

Protezioni

Protezione alimentazione ausiliaria	Tensione troppo bassa
-------------------------------------	-----------------------

Protezione alimentazione	Nessuna alimentazione, perdita di fase, sequenza di fase, frequenza fuori limite, tensione minima e massima
Protezione motore	Sovraccarico all'avviamento (classe di scatto 2, 10A, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40), sovraccarico durante la marcia (classe di scatto 2, 10A, 10, 15, 20, 25 e 30), rotore bloccato, corrente asimmetria, coppia minima (marcia a secco), sovratemperatura, avviamento troppo lungo
Protezione avviatore	Sovracorrente, sovratemperatura, guasto bypass, fase in corto, guasto sensore di temperatura, guasto ventola di raffreddamento, richiesta di manutenzione
Funzioni	
Bypass integrato	Yes
Display e tastiera integrati	Si
Lingue	6
Visualizzazione misure	Yes
Controllo di coppia	Si
Limite di corrente impostabile	Si
Frenatura dinamica	Si
Funzione kick start	Si
Protezione elettronica sovraccarico motore	Si
Ingresso PTC di protezione motore	Si
Protezione da mancanza di fase	Si
Protezione da inversione di fase	Si
Protezione da rotore bloccato	Si
Protezione da sovratemperatura dei tiristori	Si
Protezione basso carico	Si
programmabili di allarme	Si
Ingressi digitali	3
Ingressi analogici	0
Uscite digitali	3

Uscita analogica	0
Porta ottica per programmazione	Yes
Registro eventi	Si
Contaore motore	Si
Contaore avviamenti	Si
Orologio datario	Si
Tastiera esterna remotabile	Si

Ingressi e Uscite

Ingressi digitali

Numero di ingressi digit.	Nr.	3
Tipo ingressi digit.		2 ingressi con contatto pulito + 1 ingresso con contatto pulito o PTC (configurabile) Programmabile (avviamento motore, arresto motore, arresto ruota libera, preriscaldamento motore, blocco comandi, inibizione allarmi, ripristino stato termico, blocco tastiera, selezione motore, allarme utente, comando)
Funzioni ingressi digit.		

Uscite digitali

Numero di uscite digit.	Nr.	3
Configurazione uscite digit.		2 x 1 NO (SPST) + 1 C/O (SPDT) Ratings: 2 x 1NO contacts: 3A 250VAC - 3A 30VDC 1 x C/O contact: NO contact 5A 250VAC - 5A 30VDC; NC contact 3A 250VAC - 3A 30VDC Programmabile (contattore di linea, marcia, allarme globale, limiti, variabile remota, allarme Axx, allarme utente Axx, OFF)
Funzioni uscite digit.		

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60°C (with current derating >40°C of 0.5%/ °C)

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80

Altitudine massima

m	1000 without derating (over 1000mt with current derating of 0.5%/100m)
---	--

Umidità relativa

%	<80%
---	------

Grado di inquinamento

2

Categoria di installazione

III

Custodia

Montaggio

Fissaggio a vite

Grado di protezione IP

IP00


Dimensioni (L x A x P)

mm 212 x 301 x 216

Peso prodotto

Kg 7.8

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2-N°14

SOFT STARTER, SERIE ADXL, CON RELÈ DI BYPASS INCORPORATO. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA US 24VAC/DC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 208...600VAC 50/60HZ, 162A

IEC/EN/BS 60068-2-27

IEC/EN/BS 60068-2-6

IEC/EN/BS 60068-2-61

IEC/EN/BS 60947-1:2014

IEC/EN/BS 60947-4-2:2011

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000640 -
Starter
progressivo