GAZ040BUL

TŘÍPÓLOVÉ ODPÍNAČE V PLASTOVÉM KRYTU, TYP 4/4X DLE UL/CSA, ČERNÝ OTOČNÝ OVLADAČ, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 40 A



Vlastnosti kontaktů				
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	40
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	8
Provozní proud Ie				
	AC21A			
		400V	A	40
		500V	A	40
		690V	A	40
	AC22A			
		400V	A	40
		500V	A	40
		690V	A	40
	AC23A			
		400V	A	40
		500V	A	25
		690V	A	25
Ztrátový výkon na pól max.			W	1
Jmenovitý provozní výkon AC23A				
		400V	kW	18.5
		690V	kW	22
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na				
Podmíněný zkratový proud (rms)			kA	10
Ochrana proti zkratu pojistkou			Class/A	gG40
Zapínací schopnost AC23A 400V			A	400
Vypínací schopnost AC23A 400V			A	320
Mechanická životnost			cycles	100000
Elektrická životnost AC21A			cycles	100000
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		normální		Svislá rovina
		přípustná		Kterýkoliv
Svorky				
		typ		Klecové
		šířka	mm	5.6
		výška	mm	6.5
		šroub		M4
		nástroj		Phillips 2
Utahovací moment pro svorky				
		min.	Nm	1.8
		max.	Nm	2
		min.	Ibin	16
		max.	Ibin	18
Průřez vodiče				
		IEC min.	mm²	0.75


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


	IEC max.	mm²	16
	AWG/Kcmil min.		18
	AWG/Kcmil max.	kcmil	6
Technické údaje UL			
Proudová zatížitelnost pro všeobecné použití		A	40
Provozní napětí max.		V	600
Jednofázový motor s výkonem v koňských silách/s plným proudem			
	120V	HP/A	2/24
	240V	HP/A	5/28
Třífázový motor s výkonem v koňských silách/s plným proudem			
	200-208V	HP/A	10/32.2
	240V	HP/A	15/42
	480V	HP/A	20/27
	600V	HP/A	25/27
Zkratová odolnost		kA rms	5
Zkratová odolnost s pojistkou		Class/A	RK5/45
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Stupeň krytí UL			UL/CSA Typ 4/4X
Stupeň krytí IP			IP65
Stupeň znečištění			3
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


GAZ040BUL

TŘÍPÓLOVÉ ODPÍNAČE V PLASTOVÉM KRYTU, TYP 4/4X DLE UL/CSA, ČERNÝ OTOČNÝ OVLADAČ, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 40 A





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certifikace

cULus

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.