GAZM025ET6

TŘÍPÓLOVÉ PŘEPÍNAČE VEDENÍ I-0-II V KOVOVÉM KRYTU, IP65 DLE IEC/EN, ČERNÝ OVLADAČ, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 25A



Vlastnosti kontaktů				
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	25
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	8
Provozní proud Ie				
	AC21A			
		400V	A	25
		500V	A	25
		690V	A	25
	AC22A			
		400V	A	25
		500V	A	25
		690V	A	25
	AC23A			
		400V	A	25
		500V	A	25
		690V	A	25
Ztrátový výkon na pól max.			W	0.4
Jmenovitý provozní výkon AC23A				
		400V	kW	11
		690V	kW	22
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na				
Podmíněný zkratový proud (rms)			kA	10
Ochrana proti zkratu pojistkou			Class/A	gG25
Zapínací schopnost AC23A 400V			A	400
Vypínací schopnost AC23A 400V			A	320
Mechanická životnost			cycles	100000
Elektrická životnost AC21A			cycles	100000
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		normální		Svislá rovina
		přípustná		Kterýkoliv
Svorky				
		typ		Klecové
		šířka	mm	5.6
		výška	mm	6.5
		šroub		M4
		nástroj		Phillips 2
Utahovací moment pro svorky				
		min.	Nm	1.8
		max.	Nm	2
		min.	Ibin	16
		max.	Ibin	18
Průřez vodiče				
		IEC min.	mm²	0.75

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC max.	mm²	16
	AWG/Kcmil min.		18
	AWG/Kcmil max.	kcmil	6


Okolní podmínky

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	3000

Odolnost a ochrana


Stupeň krytí čelní strany IP	IP65
Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň znečištění	3

Rozměry



Type	A	B	C	D
GAZM016 E...GAZM063SA E...	150 (5.90")	200 (7.87")	120 (4.72")	35 (1.38")

Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.