GE0800NT4

ČTYŘPÓLOVÉ ODPÍNAČE S DRŽÁKEM POJISTEK, PRO POJISTKY TYPU NH, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 800 A



Vlastnosti kontaktů				
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	800
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	12
Provozní proud Ie				
	AC21A			
		400V	A	800
		500V	A	800
		690V	A	630
	AC22A			
		400V	A	800
		500V	A	800
		690V	A	630
	AC23A			
		400V	A	630
		500V	A	630
		690V	A	400
Ztrátový výkon na pól max.			W	63
Jmenovitý provozní výkon AC23A				
		400V	kW	355
		690V	kW	370
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na				
Podmíněný zkratový proud (rms)			kA	100
Měrná propustná energie I2t			kA2s	4.6
Zapínací schopnost AC23A 400V			A	6300
Vypínací schopnost AC23A 400V			A	5100
Mechanická životnost			cycles	5000
Elektrická životnost AC21A			cycles	500 (AC23A 400V)
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		normální		Svislá rovina
		přípustná		Kterýkoliv
Upevnění				Šroub
Svorky				
		typ		Pas
		šroub		4x M8
Utahovací moment pro svorky				
		max.	Nm	13
		max.	lbin	10
Průřez vodiče				
Pas Rozměry max.				50x6
Okolní podmínky				
Provozní teplota				
		min.	°C	-25

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	70
Maximální nadmořská výška		m	3000


Odolnost a ochrana

Stupeň krytí čelní strany IP	IP20
Stupeň znečištění	3

Rozměry

Schémata zapojení

Four-pole disconnectors with fuse holders
GE0050 FT4 - GE0125 FT4
GE0160 NT4 - GE0800 NT4
GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certifikace

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.