
GE2500ET4

ČTYŘPÓLOVÉ PŘEPÍNAČE, ŘADA GE, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 2500A



Vlastnosti kontaktů				
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C			A	2500
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	1000
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	8
Provozní proud Ie				
	AC21A			
		400V	A	2500
		500V	A	2500
		690V	A	2500
	AC22A			
		400V	A	2500
		500V	A	2000
		690V	A	1800
	AC23A			
		400V	A	1800
		500V	A	1250
		690V	A	1000
Ztrátový výkon na pól max.			W	213
Jmenovitý provozní výkon AC23A				
		400V	kW	956
		690V	kW	956
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na				
Jmenovitý krátkodobý proud (1s) Icw (rms)			kA	50
Zapínací schopnost AC23A 400V			A	18000
Vypínací schopnost AC23A 400V			A	14400
Mechanická životnost			cycles	600
Mechanické vlastnosti				
Provozní poloha				
		normální		Svislá rovina
		přípustná		Kterýkoliv
Upevnění				Šroub
Svorky				
		typ		Pas
		šroub		M12
Utahovací moment pro svorky				
		max.	Nm	45
Okolní podmínky				
Provozní teplota				
		min.	°C	-25
		max.	°C	+55
Skladovací teplota				
		min.	°C	-40
		max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška			m	3000
Schémata zapojení				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certifikace

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000216 - Odpínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.