SA0G3NA255

SURGE PROTECTION DEVICE TYPE 1,2,3 MONOBLOCK, IEC IMPULSE CURRENT IIMP (10/350MS) 12.5KA PER POLE, 3P+N. WITHOUT REMOTE CONTACT




Elektrické vlastnosti			
IEC Maximální trvalé napětí Uc		V	255
IEC Impulzní proud Iimp 10/350 (L-N/N-PE)		kA	12.5
IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE)		kA	50 /100
IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE)		kA	20/50
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<1.5 / <1.5
Odolnost proti dočasnému přepětí (TOV) Ut (L-N po dobu 5s)		V	334
Dočasné přepětí (TOV) bezpečné selhání (L-N po dobu 120min)		V	438
Odolnost proti dočasnému přepětí (TOV) (N-PE po dobu 200ms)		V/A	1200V / 300A
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<25 / 100
Tepelná ochrana izolace			Ano
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >250A (L-N/N-PE)		Class/A	125A (Iimp=10kA)...250A gG
IEC Maximální zkratový proud při 50Hz		kA	25
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Čelní indikace
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC)		mm²	25
Průřez vodiče Pevný max. (IEC)		mm²	35
Hmotnost		g	456
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

SA0G3NA255

SURGE PROTECTION DEVICE TYPE 1,2,3 MONOBLOCK, IEC IMPULSE CURRENT IIMP (10/350MS) 12.5KA PER POLE, 3P+N. WITHOUT REMOTE CONTACT



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC 61643-11

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.