# GEF0030JUL

THREE-POLE FUSIBLE DISCONNECT SWITCH (UL98), FOR J UL FUSE TYPE, 30A




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vlastnosti kontaktů** | | | |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 30 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 65°C | | A | 30 |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 1000 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 8 |
| Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na | | | |
| Podmíněný zkratový proud (rms) | | kA | 200 |
| Ochrana proti zkratu pojistkou | | Class/A | J/30 |
| Mechanická životnost | | cycles | 10000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Upevnění | | | Šroub |
| Svorky | | | |
| | typ | | Hex terminals |
| | šířka | mm | 25 |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | max. | Nm | 2 |
| | max. | lbin | 17.7 |
| Průřez vodiče | | | |
| | AWG/Kcmil min. | | 10 |
| | AWG/Kcmil max. | kcmil | 2 |
| Hmotnost | | g | 1500 |
| **Technické údaje UL** | | | |
| Norma UL | | | UL98 |
| Proudová zatížitelnost pro všeobecné použití | | A | 30 |
| Provozní napětí max. | | V | 600 |
| Třífázový motor s výkonem v koňských silách/s plným proudem | | | |
| | 240V | HP/A | 7.5/22 |
| | 480V | HP/A | 15/21 |
| | 600V | HP/A | 20/22 |
| Zkratová odolnost | | kA rms | 200 |
| Zkratová odolnost s pojistkou | | Class/A | J/30 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | 55 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | 70 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 3000 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň krytí čelní strany IP | | | IP20 |
| Svorky Stupeň krytí | | | IP20 |
| Stupeň znečištění | | | 3 |
| **Rozměry** | | | |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# GEF0030JUL

THREE-POLE FUSIBLE DISCONNECT SWITCH (UL98), FOR J UL FUSE TYPE, 30A




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| | |
|---|---|
| | IEC/EN/BS 60947-1 |
| | IEC/EN/BS 60947-3 |

Certifikace

cULus according to UL98 / CSA C22.2 n°4

## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000216 - Odpínač


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.