SA1B2PA320R

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 1, 2 A 3, MONOBLOK, IEC IMPULSNÍ PROUD LIMP (10/350MS) 25 KA/PÓL, 2P, KONTAKT PRO DÁLKOVOU SIGNALIZACI STAVU




Elektrické vlastnosti			
IEC Maximální trvalé napětí Uc		V	320
IEC Impulzní proud Iimp 10/350 (L-N/N-PE)		kA	25
IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE)		kA	100
IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE)		kA	25
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<1.4
Odolnost proti dočasnému přepětí (TOV) Ut (L-N po dobu 5s)		V	334
Dočasné přepětí (TOV) bezpečné selhání (L-N po dobu 120min)		V	438
IEC Zbytkové napětí Ures (L-N/N-PE) při 5kA (8/20)		kV	1
IEC Následný proud If (N-PE) rms		A	No
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<25
Tepelná ochrana izolace			Ano
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >250A (L-N/N-PE)		Class/A	125A (Iimp=10kA)...250A gL/gG
IEC Maximální zkratový proud při 50Hz		kA	50
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Čelní indokace/Aux kontakt
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC)		mm²	25
Průřez vodiče Pevný max. (IEC)		mm²	35
Hmotnost		g	395
Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu			
Typ kontaktu			CO
Jmenovitý proud při			
	125V AC	A	3
	250V AC	A	0.5
	125V DC	A	0.2
	250V DC	A	0.1
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

SA1B2PA320R

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, TYP 1, 2 A 3, MONOBLOK, IEC IMPULSNÍ PROUD LIMP (10/350MS) 25 KA/PÓL, 2P, KONTAKT PRO DÁLKOVOU SIGNALIZACI STAVU



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 61643-11

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.