Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION

# GEF0200JUL

THREE-POLE FUSIBLE DISCONNECT SWITCH (UL98), FOR J UL FUSE TYPE, 200A




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vlastnosti kontaktů** | | | |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 200 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 65°C | | A | 200 |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 1000 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 12 |
| Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na | | | |
| Podmíněný zkratový proud (rms) | | kA | 200 |
| Ochrana proti zkratu pojistkou | | Class/A | J/200 |
| Mechanická životnost | | cycles | 8000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Upevnění | | | Šroub |
| Svorky | | | |
| | typ | | Lug terminals or bars |
| | šířka | mm | 30 |
| | výška | mm | 7 |
| | šroub | | M10 |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | max. | Nm | 18 |
| | max. | lbin | 159 |
| Průřez vodiče | | | |
| | AWG/Kcmil min. | | 3/0 |
| | AWG/Kcmil max. | kcmil | 300kcmil |
| Sada kabelových ok pro svorky | | | GEFX501 |
| Hmotnost | | g | 4000 |
| **Technické údaje UL** | | | |
| Norma UL | | | UL98 |
| Proudová zatížitelnost pro všeobecné použití | | A | 200 |
| Provozní napětí max. | | V | 600 |
| Třífázový motor s výkonem v koňských silách/s plným proudem | | | |
| | 240V | HP/A | 50/130 |
| | 480V | HP/A | 100/124 |
| | 600V | HP/A | 125/125 |
| Zkratová odolnost | | kA rms | 200 |
| Zkratová odolnost s pojistkou | | Class/A | J/200 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | 55 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | 70 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 3000 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň znečištění | | | 3 |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


# GEF0200JUL

THREE-POLE FUSIBLE DISCONNECT SWITCH (UL98), FOR J UL FUSE TYPE, 200A

## Rozměry




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certifikace

cULus according to UL98 / CSA C22.2 n°4

## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000216 - Odpínač


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.