
SASDTELDIN

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SPD TYP C2-D1 FOR TELEFON LINKY - 110VDC, PRO DIN LIŠTU




Elektrické vlastnosti			
IEC Maximální trvalé napětí Uc		V	170
IEC Impulzní proud Iimp 10/350 (L-N/N-PE)		kA	2.5
IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE)		kA	20
IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE)		kA	10
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<264
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<1
Tepelná ochrana izolace			Ano
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC)		mm²	4
Průřez vodiče Pevný max. (IEC)		mm²	4
Hmotnost		g	52
Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu			
Typ kontaktu			CO
Jmenovitý proud při			
	125V AC	A	3
	250V AC	A	0.5
	125V DC	A	0.2
	250V DC	A	0.1

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61643-21

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.