GEFX501

TERMINAL LUG. FOR GEF0100JUL...GEF0200JUL



Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Šroub
Utahovací moment kabelového oka		Nm	35
Průřez vodiče			
	IEC min.	mm²	16
	IEC max.	mm²	120
	AWG/Kcmil min.		6
	AWG/Kcmil max.	kcmil	250kcmil
Hmotnost		g	100
Technické údaje UL			
Norma UL			UL98
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	70
Certifikace a shoda s předpisy			
V souladu			
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-3		
Certifikace			
	cULus according to UL98 / CSA C22.2 n°4		
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.