
# SE2DGK00M3

SURGE PROTECTION DEVICE TYPE 2 FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS WITH PLUG-IN CARTRIDGE, UCPV 1000VDC, +, -, PE. WITHOUT REMOTE CONTACT



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Jmenovité provozní napětí DC | | VDC | 1000 |
| Maximální trvalé napětí Ucpv | | V | 1060 |
| IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE) | | kA | 20 |
| IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE) | | kV | <4.2 |
| Doba vybavení ta (L-N/N-PE) | | ns | <25 |
| Tepelná ochrana izolace | | | Ano |
| Záložní ochranná pojistka (IEC) s Isc >100A | | Class/A | 125A gR/gPV |
| Maximální zkratový proud Iscpv | | kA | 1 |
| Indikátor stavu - provoz / konec životnosti | | | Čelní indikace |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +80 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 2000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Upevnění | | | Din lišta |
| Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC) | | mm² | 25 |
| Průřez vodiče Pevný max. (IEC) | | mm² | 35 |
| Hmotnost | | g | 352 |

## Rozměry





## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# SE2DGK00M3

SURGE PROTECTION DEVICE TYPE 2 FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS WITH PLUG-IN CARTRIDGE, UCPV 1000VDC, +, -, PE. WITHOUT REMOTE CONTACT




## Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

CE

## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.