SE2DGK00M3R

SURGE PROTECTION DEVICE TYPE 2 FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS WITH PLUG-IN CARTRIDGE, UCPV 1000VDC, +, -, PE. WITH REMOTE CONTACT




Elektrické vlastnosti			
Jmenovité provozní napětí DC		VDC	1000
Maximální trvalé napětí Ucpv		V	1060
IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE)		kA	20
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<4.2
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<25
Tepelná ochrana izolace			Ano
Záložní ochranná pojistka (IEC) s Isc >100A		Class/A	125A gR/gPV
Maximální zkratový proud Iscpv		kA	1
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Frontal indication / Aux contact
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC)		mm²	25
Průřez vodiče Pevný max. (IEC)		mm²	35
Hmotnost		g	359
Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu			
Jmenovitý proud při			
	125V AC	A	0.5
	250V AC	A	0.5
	12V DC	A	0.5
	24V DC	A	0.5
	48V DC	A	0.5
	125V DC	A	0.2
	250V DC	A	0.1
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

SE2DGK00M3R

SURGE PROTECTION DEVICE TYPE 2 FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS WITH PLUG-IN CARTRIDGE, UCPV 1000VDC, +, -, PE. WITH REMOTE CONTACT



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

CE

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.