SG13PA300RUL

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SPD TYP 1 A 2, S PLUG-IN MODULEM TYPE 1CA/OPEN-TYPE 1, IN 20KA, UC 300VAC, UL-CERTIFIKACE




Elektrické vlastnosti			
IEC Maximální trvalé napětí Uc		V	300
IEC Impulzní proud Iimp 10/350 (L-N/N-PE)		kA	12.5
IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE)		kA	50
IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE)		kA	20
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<1.5
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<25
Tepelná ochrana izolace			Ano
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >250A (L-N/N-PE)		Class/A	315A gL/gG
IEC Maximální zkratový proud při 50Hz		kA	50
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Čelní indokace/Aux kontakt
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC)		mm²	25
Průřez vodiče Pevný max. (IEC)		mm²	35
Hmotnost		g	508
Reléový výstup pro dálkovou indikaci stavu			
Typ kontaktu			CO
Jmenovitý proud při			
	125V AC	A	3
	250V AC	A	0.5
	125V DC	A	0.2
	250V DC	A	0.1
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

SG13PA300RUL

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SPD TYP 1 A 2, S PLUG-IN MODULEM TYPE 1CA/OPEN-TYPE 1, IN 20KA, UC 300VAC, UL-CERTIFIKACE



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61643-11

UL1449

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.