SG2C1NA275R

SURGE PROTECTION DEVICE TYPE 2 WITH PLUG-IN CARTRIDGE, RATED DISCHARGE CURRENT IN (8/20MS) 20KA PER POLE, 1P+N




Elektrické vlastnosti			
IEC Maximální trvalé napětí Uc		V	275
IEC Maximální výbojový proud Imax 8/20 (L-N/N-PE)		kA	40 / 40
IEC Jmenovitý výbojový proud (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE)		kA	20
IEC Napěťová ochranná hladina Up (L-N/N-PE)		kV	<1.5 / <1.5
Doba vybavení ta (L-N/N-PE)		ns	<25 / 100
Tepelná ochrana izolace			Ano
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >63A (L-N/N-PE)		Class/A	63A Gg
IEC Záložní ochranná pojistka s napájecí pojistkou >100A (L-N/N-PE)		Class/A	100A gG
IEC Maximální zkratový proud při 50Hz		kA	25
Indikátor stavu - provoz / konec životnosti			Frontal indication / Aux contact
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85
Maximální nadmořská výška		m	2000
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Din lišta
Průřez vodiče Flexibilní max. (IEC)		mm²	4 (L,N) / 25 (PE)
Průřez vodiče Pevný max. (IEC)		mm²	6 (L,N) / 35 (PE)
Hmotnost		g	271
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

SG2C1NA275R

SURGE PROTECTION DEVICE TYPE 2 WITH PLUG-IN CARTRIDGE, RATED DISCHARGE CURRENT IN (8/20MS) 20KA PER POLE, 1P+N



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

CE

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC000941 - Přepěťová ochrana pro napájecí systémy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.